

Wavin Hep_vO

finies les mauvaises odeurs

siphon à membrane
sans garde d'eau



wavin

Finies les mauvaises odeurs !



Principe de la membrane auto-fermante

Le siphon à membrane est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace de vie et le système d'évacuation. La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme hermétiquement après le passage de l'eau.

Avantages

⊕ Pas de désiphonnage

Grâce à la membrane autofermante tous les problèmes tels que l'évacuation et l'évaporation de la garde d'eau sont définitivement résolus.

⊕ Finies les nuisances olfactives

Le siphon à membrane laisse passer les eaux usées sans dépôt de cheveux ou d'autres résidus, ce qui évite l'apparition d'odeurs indésirables et la formation de bactéries.

⊕ Économie d'espace

Le siphon à membrane peut être installé horizontalement à l'aide du coude Hep_vO de 87,5°. Ce montage représente une économie d'espace importante sous le lavabo.

⊕ Installation facile et rapide

Grâce à ces connexions à joint et à visser, le siphon à membrane se raccorde rapidement sans outil avec l'assurance d'une étanchéité parfaite.

Applications

Le siphon à membrane est utilisé pour résoudre des problèmes au niveau d'installations existantes dont les siphons ne fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et sonores. Wavin Hep_vO est la solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant de longues périodes et pour résoudre les problèmes d'encombrements.



les Avantages

- ⊙ Disponibilité en Ø 32 et Ø 40
- ⊙ Membrane auto-fermante
- ⊙ Économie de temps et d'espace
- ⊙ Plus de possibilités d'installation

Rendez-vous sur www.wavin.fr pour plus d'informations.



Montage vertical

Wavin Hep_vO peut être monté directement sur le tuyau de descente du lavabo à l'aide du filetage femelle.

Montage horizontal

Le siphon à membrane Hep_vO doit être monté avec la face rainurée vers le bas. Pour éviter la stagnation d'eau dans le fond du coupe-odeur, il doit être monté sous un angle d'inclinaison de 10° en direction du courant. En cas de montage horizontal directement sous le lavabo, le coude HepVo de 87,5° peut être utilisé.

Montage sous un angle au choix

Wavin Hep_vO peut être monté sous n'importe quel angle et doit être raccordé, dans ce cas, à un manchon Hep_vO de même diamètre. Attention : La face avec les rainures apparentes doit toujours être dirigée vers le bas.

Caractéristiques Techniques

	Diamètre 32	Diamètre 40
Longueur	171 mm	171 mm
Déport	8 mm	5 mm
Débit d'eau maximal	Vertical	>100l/min
	Horizontal	>100l/min
Pression d'ouverture (air)	54,2 Pa	57,2 Pa
Passage d'air maximal	7,899 l/sec	8,251 l/sec
Température maximale effluent	100°C	100°C

La gamme Wavin Hep_vO

3024280 Kit siphon à membrane Ø 32 (siphon + manchon + coude)

3053664 Kit siphon à membrane Ø 40 (siphon + manchon + coude)

Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr

Gestion des eaux pluviales

Chauffage et rafraîchissement

Distribution eau et gaz

Gestion des eaux usées

Datacom



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin France | ZI La Feuillouse - BP5 | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | Tel. 04 70 48 48 48 |
Fax 04 70 45 21 51 | www.wavin.fr | france.wavin@wavin.com

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. **Avis important** : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

© 2020 Wavin France
Wavin Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 973 260 euros.
Siège Social : 03150 Varennes-sur-Allier
RCS Cusset B 837 150 424 - SIRET 837150 424 00039 - Code APE 2221Z